

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M30X340

Artículo No.	01000.300.340
Marca	-
UBB	950351026154
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010681
Env. de 2	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M30
Longitud	340 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	72
b (min.): L200mm	85
b (min.): L≤125mm	66
d-D	M30
k	18.7
L (mm)	340
P	3.5
s	46

### Diseño técnico

