

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M33X240

Artículo No.	01000.330.240
Marca	-
UBB	950351027970
UNSPSC	31161620
EAN	8715492010902
Env. de 2	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M33
Longitud	240 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
ISO	4014
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	78
b (min.): L200mm	91
b (min.): L≤125mm	72
d-D	M33
k	21
L (mm)	240
P	3.5
s	50

Diseño técnico

