

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M36X100

Artículo No.	01000.360.100
Marca	-
UBB	500621727675
UNSPSC	31161620
EAN	8715494501699
Env. de 5	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Longitud	100 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	100
P	4
s	55

Diseño técnico

