

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M36X270

Artículo No.	01000.360.270
Marca	-
UBB	952351966496
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011213
Env. de 2	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M36
Longitud	270 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	84
b (min.): L200mm	97
b (min.): L≤125mm	78
d-D	M36
k	22.5
L (mm)	270
P	4
s	55

Diseño técnico

