FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M39X160

Artículo No.	01000.390.160
Marca	-
UBB	950351031188
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011435
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M39
Longitud	160 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	90
b (min.): L200mm	103
b (min.): L≤125mm	84
d-D	M39
k	25
L (mm)	160
P	4
s	60

Diseño técnico

