

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M39X280

Artículo No.	01000.390.280
Marca	-
UBB	950351031915
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011510
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M39
Longitud	280 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	90
b (min.): L200mm	103
b (min.): L≤125mm	84
d-D	M39
k	25
L (mm)	280
P	4
s	60

Diseño técnico

