

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M39X360

Artículo No.	01000.390.360
Marca	-
UBB	950351032335
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011558
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M39
Longitud	360 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	90
b (min.): L200mm	103
b (min.): L≤125mm	84
d-D	M39
k	25
L (mm)	360
P	4
s	60

Diseño técnico

