FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M42X130

Artículo No.	01000.420.130
Marca	-
UBB	500621727832
UNSPSC	31161620
EAN	8715494503372
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M42
Longitud	130 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	130
P	4.5
s	65

Diseño técnico

