

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M42X160

Artículo No.	01000.420.160
Marca	-
UBB	950351032749
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011633
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M42
Anchura (L) (mm)	160
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	96
b (min.): L>200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
k	26
P	4.50
s	65

### Diseño técnico

