FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M42X180

Artículo No.	01000.420.180
Marca	-
UBB	950351032822
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011664
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M42
Longitud	180 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	180
P	4.5
s	65

Diseño técnico

