

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M42X280

Artículo No.	01000.420.280
Marca	-
UBB	950351033242
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011732
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M42
Longitud	280 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	280
P	4.5
s	65

Diseño técnico

