

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M42X300

Artículo No.	01000.420.300
Marca	-
UBB	952351209954
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011749
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M42
Longitud	300 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	96
b (min.): L200mm	109
b (min.): L≤125mm	90
d-D	M42
k	26
L (mm)	300
P	4.5
s	65

Diseño técnico

