FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M45X160

Artículo No.	01000.450.160
Marca	-
UBB	950351034158
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011886
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M45
Longitud	160 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	102
b (min.): L200mm	115
b (min.): L≤125mm	96
d-D	M45
k	28
L (mm)	160
P	4.5
s	70

Diseño técnico

