

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M45X200

Artículo No.	01000.450.200
Marca	-
UBB	950351034315
UNSPSC	31161620
EAN	8715492011909
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M45
Anchura (L) (mm)	200
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	102
b (min.): L>200mm	115
b (min.): L≤125mm	96
k	28
P	4.50
s	70

Diseño técnico

