

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M48X140

Artículo No.	01000.480.140
Marca	-
UBB	950351034984
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012081
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M48
Anchura (L) (mm)	140
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	108
b (min.): L>200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
k	30
P	5
s	75

Diseño técnico

