

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M48X160

Artículo No.	01000.480.160
Marca	-
UBB	950351035064
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012104
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M48
Longitud	160 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	160
P	5
s	75

Diseño técnico

