

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M48X180

Artículo No.	01000.480.180
Marca	-
UBB	950351035221
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012128
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M48
Longitud	180 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
DIN	931
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	180
P	5
s	75

Diseño técnico

