FABORY

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M48X260

Artículo No.	01000.480.260
Marca	-
UBB	951351607860
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012197
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M48
Longitud	260 mm
Clase	8.8
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	108
b (min.): L200mm	121
b (min.): L≤125mm	102
d-D	M48
k	30
L (mm)	260
P	5
s	75

Diseño técnico

