

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M48X260

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 01000.480.260          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 951351607860           |
| UNSPSC       | 31161620               |
| EAN          | 8715492012197          |
| Env. de 1    | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M48               |
| Longitud                      | 260 mm            |
| Clase                         | 8.8               |
| Características de conducción | Hexagon           |
| Forma de la cabeza            | Cabeza hexagonal  |
| Material                      | Acero             |
| Dirección del hilo            | Derecha           |
| Tratamiento de superficie     | Sin revestimiento |
| Rosca                         | Métrica           |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| NF   | E25-112    |
| ISO  | 4014       |
| DIN  | 931        |
| NEN  | 1555       |
| ASME | B18.2.3.1M |

### Especificación técnica

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| b (min.):<br>125mmL≤200mm | 108 |
| b (min.): L200mm          | 121 |
| b (min.): L≤125mm         | 102 |
| d-D                       | M48 |
| k                         | 30  |
| L (mm)                    | 260 |
| P                         | 5   |
| s                         | 75  |

### Diseño técnico

