

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M52X180

Artículo No.	01000.520.180
Marca	-
UBB	950351036054
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012326
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M52
Longitud	180 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	180
P	5
s	80

Diseño técnico

