

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M52X280

Artículo No.	01000.520.280
Marca	-
UBB	950351036393
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012371
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M52
Anchura (L) (mm)	280
Clase	8.8
Material (largo)	Acero
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Características de conducción	Hexagonal
Dirección del hilo	Derecha
Rosca (larga)	Métrica

### Normas

ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M

### Especificación técnica

b (min.): 125mm<L≤200mm	116
b (min.): L>200mm	119
k	33
P	5
s	80

### Diseño técnico

