

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M52X500

Artículo No.	01000.520.500
Marca	-
UBB	952351966983
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012432
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M52
Longitud	500 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	116
b (min.): L200mm	119
d-D	M52
k	33
L (mm)	500
P	5
s	80

Diseño técnico

