

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M56X180

Artículo No.	01000.560.180
Marca	-
UBB	950351036880
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012456
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M56
Longitud	180 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	180
P	5.5
s	85

Diseño técnico

