

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M56X200

Artículo No.	01000.560.200
Marca	-
UBB	950351036963
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012463
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M56
Longitud	200 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	200
P	5.5
s	85

Diseño técnico

