

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M56X240

Artículo No.	01000.560.240
Marca	-
UBB	950351037045
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012487
Env. de 1	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M56
Longitud	240 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	240
P	5.5
s	85

### Diseño técnico

