

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M56X400

Artículo No.	01000.560.400
Marca	-
UBB	950351037532
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012555
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M56
Longitud	400 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
ISO	4014
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	124
b (min.): L200mm	137
d-D	M56
k	35
L (mm)	400
P	5.5
s	85

Diseño técnico

