FABORY

# Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M56X440

| | |
|---|---|
| Artículo No. | 01000.560.440 |
| Marca | - |
| UBB | 950351037615 |
| UNSPSC | 31161620 |
| EAN | 8715492012562 |
| Env. de 1 | Solo embalaje completo |

## Parámetros técnicos

| | |
|---|---|
| Diámetro | M56 |
| Longitud | 440 mm |
| Clase | 8.8 |
| Caracteristicas de conducción | Hexagon |
| Forma de la cabeza | Cabeza hexagonal |
| Material | Acero |
| Dirección del hilo | Derecha |
| Tratamiento de superficie | Sin revestimiento |
| Rosca | Métrica |

## Normas

| | |
|---|---|
| ISO | 4014 |
| DIN | 931 |
| ASME | B18.2.3.1M |
| NF | E25-112 |
| NEN | 1555 |

## Especificación técnica

| | |
|---|---|
| b (min.): 125mmL≤200mm | 124 |
| b (min.): L200mm | 137 |
| d-D | M56 |
| k | 35 |
| L (mm) | 440 |
| P | 5.5 |
| s | 85 |

## Diseño técnico

