

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Sin revestimiento 8.8 M64X320

Artículo No.	01000.640.320
Marca	-
UBB	950351038944
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012708
Env. de 1	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M64
Longitud	320 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
DIN	931
NF	E25-112
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	140
b (min.): L200mm	153
d-D	M64
k	40
L (mm)	320
P	6
s	95

Diseño técnico

