

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M3X18

Artículo No.	01010.030.018
Marca	-
UBB	500644979808
UNSPSC	31161620
EAN	8717077047631
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M3
Longitud	18 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114

Especificación técnica

d-D	M3
k	2
L (mm)	18
P	0.5
s	5.5

Diseño técnico

