

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M4X20

Artículo No.	01010.040.020
Marca	-
UBB	950351039850
UNSPSC	31161620
EAN	8715492012968
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	20 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933

Especificación técnica

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	20
P	0.7
s	7

Diseño técnico

