

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M5X12

|              |                        |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 01010.050.012          |
| Marca        | -                      |
| UBB          | 950351040668           |
| UNSPSC       | 31161620               |
| EAN          | 8715492013064          |
| Env. de 200  | Solo embalaje completo |

### Parámetros técnicos

|                               |                   |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro                      | M5                |
| Longitud                      | 12 mm             |
| Clase                         | 8.8               |
| Características de conducción | Hexagon           |
| Forma de la cabeza            | Cabeza hexagonal  |
| Material                      | Acero             |
| Dirección del hilo            | Derecha           |
| Tratamiento de superficie     | Sin revestimiento |
| Rosca                         | Métrica           |

### Normas

|      |            |
|------|------------|
| ASME | B18.2.3.1M |
| NEN  | 1568       |
| NF   | E25-114    |
| ISO  | 4017       |
| DIN  | 933        |

### Especificación técnica

|        |     |
|--------|-----|
| d-D    | M5  |
| k      | 3.5 |
| L (mm) | 12  |
| P      | 0.8 |
| s      | 8   |

### Diseño técnico

