

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M5X25

Artículo No.	01010.050.025
Marca	-
UBB	950351041088
UNSPSC	31161620
EAN	8715492013125
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	25 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	25
P	0.8
s	8

Diseño técnico

