

## Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M16X40

Artículo No.	01010.160.040
Marca	-
UBB	950351051210
UNSPSC	31161620
EAN	8715492014658
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M16
Longitud	40 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M
NEN	1568
NF	E25-114

### Especificación técnica

d-D	M16
k	10
L (mm)	40
P	2
s	24

### Diseño técnico

