

Tornillo cabeza hexagonal DIN 933 Acero Sin revestimiento 8.8 M18X180

Artículo No.	01010.180.180
Marca	-
UBB	500644591058
UNSPSC	31161620
EAN	8717077774490
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M18
Longitud	180 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
NF	E25-114
ISO	4017

Especificación técnica

d-D	M18
k	11.5
L (mm)	180
P	2.5
s	27

Diseño técnico

