

Tornillo hexagonal con rosca corta DIN 609 Acero Sin revestimiento 8.8 M8X70X54,6



Artículo No.	01040.080.070
Marca	-
UBB	500644607490
UNSPSC	31161620
EAN	8717077009295
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	70 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica


Normas

DIN	609
-----	-----

Especificación técnica

b:50mmL≤150mm	16.5
b (min.): L150mm	21.5
b:L≤50mm	14.5
d-D	M8
ds (k6)	9
k	5.3
L (mm)	70
Lg (max.)	54.6
P	1.25

Diseño técnico



s

13

Tolerancia del
agujero \varnothing

H7