FABORY



Tornillo con hexágono reducido y punta DIN 561 Ri Acero Sin revestimiento 22H M20X80

Artículo No.	01090.200.080
Marca	-
UBB	500647907988
UNSPSC	31161620
EAN	8717077270350
Env. de 10	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M20
Longitud	80 mm
Threaded pitch (P)	2.5
Clase	22H
Caracteristicas de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica

Normas

DIN	561-Ri

Especificación técnica

d-D	M20
dg	16.4
dp (max.)	15
g2	8.7
k	14
L (mm)	80
P	2.5
s	24

Diseño técnico



z2 (min.)	10

FABORY