

Tuerca hexagonal MF/ MEF DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| M27X1,50 (≠DIN)

Artículo No.	01120.270.150
Marca	-
UBB	950355008836
UNSPSC	31161727
EAN	8715492023896
Env. de 25	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M27
Clase	8
Características de conducción	Hexagon
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Sin revestimiento
Rosca	Métrica fina

Normas

NF	E25-401
NEN	1560
DIN	934

Especificación técnica

d-D	M27
m	22
P	1.5
s	41

Diseño técnico

