

Tuerca hexagonal MF, izquierda DIN 934 Acero Sin revestimiento |8| rosca izquierda M24X2,00 (LH)

| | |
|--------------|------------------------|
| Artículo No. | 01130.240.200 |
| Marca | - |
| UBB | 950355735834 |
| UNSPSC | 31161727 |
| EAN | 8715492024381 |
| Env. de 10 | Solo embalaje completo |

Parámetros técnicos

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Diámetro | M24 |
| Clase | 8 |
| Características de conducción | Hexagon |
| Material | Acero |
| Dirección del hilo | Izquierda (LH) |
| Tratamiento de superficie | Sin revestimiento |
| Rosca | Métrica fina |
| Info | rosca izquierda |

Normas

| | |
|-----|---------|
| NEN | 1560 |
| NF | E25-401 |
| DIN | 934 |

Especificación técnica

| | |
|-----|-----|
| d-D | M24 |
| m | 19 |
| P | 2 |
| s | 36 |

Diseño técnico

