

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M4X30



Artículo No.	01200.040.030
Marca	-
UBB	950351140328
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024664
Env. de 500	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M4
Longitud	30 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931
NEN	1555
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): $L \leq 125\text{mm}$	14
d-D	M4
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	7

Diseño técnico

