

## Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M5X30



Artículo No.	01200.050.030
Marca	-
UBB	950351140658
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024756
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M5
Longitud	30 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M
DIN	931

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	22
b (min.): L≤125mm	16
d-D	M5
k	3.5
L (mm)	30
P	0.8
s	8

### Diseño técnico

