

## Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M6X40



Artículo No.	01200.060.040
Marca	-
UBB	950351141722
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024909
Env. de 200	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	40 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	4014
NEN	1555
DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112

### Especificación técnica

### Diseño técnico

