

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M6X60



Artículo No.	01200.060.060
Marca	-
UBB	950351142142
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024947
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	60 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	60
P	1
s	10

Diseño técnico

