

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M6X70



Artículo No.	01200.060.070
Marca	-
UBB	950351142308
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024961
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	70 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ISO	4014
NEN	1555
NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	70
P	1
s	10

Diseño técnico

