

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M6X80



Artículo No.	01200.060.080
Marca	-
UBB	950351142555
UNSPSC	31161620
EAN	8715492024985
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	80 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	24
b (min.): L≤125mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	80
P	1
s	10

Diseño técnico

