

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M6X140



Artículo No.	01200.060.140
Marca	-
UBB	952351072816
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025081
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M6
Longitud	140 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
ASME	B18.2.3.1M
NF	E25-112
NEN	1555
ISO	4014

Especificación técnica

b (min.): 125mm $L \leq 200$ mm	24
b (min.): $L \leq 125$ mm	18
d-D	M6
k	4
L (mm)	140
P	1
s	10

Diseño técnico

