

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M7X50



Artículo nr.	01200.070.050
Marca	-
UBB	950351143470
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025159
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro (d-D)	M7
Anchura (L)	50
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagonal
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material (largo)	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca (larga)	Métrica

Normas

NF	E25-112
DIN	931
NEN	1555
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

P	1
k	4.8
b (min.): 125mm < L ≤ 200mm	26
b (min.): L ≤ 125mm	20
s	11

Diseño técnico

