

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M7X50



Artículo No.	01200.070.050
Marca	-
UBB	950351143470
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025159
Env. de 200	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M7
Longitud	50 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

NEN	1555
NF	E25-112
DIN	931
ISO	4014
ASME	B18.2.3.1M

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	26
b (min.): L≤125mm	20
d-D	M7
k	4.8
L (mm)	50
P	1
s	11

Diseño técnico

