

## Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M8X180



Artículo No.	01200.080.180
Marca	-
UBB	950351145608
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025418
Env. de 50	Solo embalaje completo

### Parámetros técnicos

Diámetro	M8
Longitud	180 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

### Normas

NF	E25-112
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NEN	1555
DIN	931

### Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	28
b (min.): L≤125mm	22
d-D	M8
k	5.3
L (mm)	180
P	1.25
s	13

### Diseño técnico

