

Tornillo cabeza hexagonal DIN 931 Acero Cincado 8.8 M10X45/S=17



Artículo No.	01200.100.045
Marca	-
UBB	950351145947
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025456
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	45 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	931
NEN	1555
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4014
NF	E25-112

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	45
P	1.5
s	17

Diseño técnico

