

Tornillo cabeza hexagonal ISO 4014 Acero Cincado 8.8 M10X90



Artículo No.	01200.100.091
Marca	-
UBB	952351613791
UNSPSC	31161620
EAN	8715492025647
Env. de 100	Solo embalaje completo

Parámetros técnicos

Diámetro	M10
Longitud	90 mm
Clase	8.8
Características de conducción	Hexagon
Forma de la cabeza	Cabeza hexagonal
Material	Acero
Dirección del hilo	Derecha
Tratamiento de superficie	Cincado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
NEN	1555
NF	E25-112
ISO	4014
DIN	931

Especificación técnica

b (min.): 125mmL≤200mm	32
b (min.): L200mm	45
b (min.): L≤125mm	26
d-D	M10
k	6.4
L (mm)	90
P	1.5
s	16

Diseño técnico

